


**ERA 31 BS 130 Cod. 00901620**
**TAV. 1205**


Febbraio 2002


**Pos. Cod. Denominazione**

|     |                  |                                       |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1   | <b>B4165511</b>  | Valvola estrazione fumi               |
| 2   | <b>B1846225</b>  | Boccaglio ventilatore                 |
| 3   | <b>B1846257</b>  | Diaframma aspirazione d. 53           |
| 4   | <b>B1846212</b>  | Tappo chiusura foro                   |
| 5   | <b>B1866002</b>  | Guarnizione gomma caldaia             |
| 6   | <b>4.55379.0</b> | Vaso esp. lt. 10 D324 - 3/4" Standard |
| 7   | <b>B1362101</b>  | Valvola automatica sfogo aria 3/8"    |
| 8   | <b>B1854000</b>  | Tubo mandata impianto                 |
| 9   | <b>B8591357</b>  | Valvola di non ritorno                |
| 10  | <b>B8561901</b>  | Manometro caldaia 1/4"                |
| 11  | <b>B1391300</b>  | Rubinetto carico impianto             |
| 12  | <b>B1854160</b>  | Tubo rame mandata bollitore           |
| 13  | <b>B1845425</b>  | Tampone lamiera di fondo              |
| 14  | <b>B1866605</b>  | Materassino isolante di fondo         |
| 15  | <b>B1846095</b>  | Coperchio involucro camera stagna     |
| 16  | <b>4.50398.0</b> | Valv. sicur. M/F 1/2" - 3 bar         |
| 16A | <b>B1762100</b>  | Valvola sicurezza 8 bar               |
| 17  | <b>B1855285</b>  | Piastra bruciatore                    |
| 18  | <b>B0159306</b>  | Circolatore GRUNDFOS UPS25 1 1/2"     |
| 19  | <b>B1854190</b>  | Tubo rame uscita sanitario            |
| 22  | <b>B8591201</b>  | Rubinetto scarico 1/2"                |
| 24  | <b>B0162120</b>  | Valvola sfiato aria 1/4" manuale      |
| 25  | <b>B1851050</b>  | Telaio caldaia                        |
| 26  | <b>B1863250</b>  | Bollitore 130 lt.                     |
| 26A | <b>B1863400</b>  | Anodo al magnesio                     |
| 27  | <b>B1854220</b>  | Tubo rame attacco vaso esp. sanit.    |
| 28  | <b>B1862550</b>  | Vaso espansione sanitario             |
| 29  | <b>B0159312</b>  | Circolatore sanitario                 |
| 30  | <b>B1854140</b>  | Tubo rame bollitore - circolatore     |
| 31  | <b>B1854060</b>  | Tubo ritorno impianto                 |

**Pos. Cod. Denominazione**

|    |                  |                                    |
|----|------------------|------------------------------------|
| 32 | <b>B1845065</b>  | Basamento caldaia                  |
| 33 | <b>B1892605</b>  | Isolante basamento                 |
| 34 | <b>B1848009</b>  | Staffa fissaggio elettrodi         |
| 35 | <b>B1855001</b>  | Settore bruciatore                 |
| 36 | <b>B1845475</b>  | Coperchio bruciatore c.s.          |
| 37 | <b>B1854200</b>  | Tubo arrivo gas                    |
| 38 | <b>B1864900</b>  | Vetro spioncino camera stagna      |
| 39 | <b>B1850000</b>  | Spioncino lamiera c.s.             |
| 40 | <b>B1866004</b>  | Passatubo d. 14x38                 |
| 42 | <b>B1866007</b>  | Guarnizione valvola gas SIT 840    |
| 43 | <b>B1856031</b>  | Valvola gas 1/2" SIT 840           |
| 44 | <b>B1845435</b>  | Involucro posteriore c.s.          |
| 45 | <b>B1845445</b>  | Anteriore involucro camera stagna  |
| 46 | <b>B8584004</b>  | Tirante d. 10x375                  |
| 47 | <b>B1764200</b>  | Guaina portabulbi termostati       |
| 48 | <b>B8589710</b>  | Tappo cieco 1 1/2" esag. incassato |
| 49 | <b>B8589500</b>  | Anello biconico                    |
| 50 | <b>B8566004</b>  | Guarnizione striscia c.s.          |
| 51 | <b>B1866675</b>  | Isolante cappa fumo                |
| 52 | <b>B1830000</b>  | Elemento ghisa destro              |
| 53 | <b>B1830500</b>  | Elemento ghisa intermedio          |
| 54 | <b>B1830900</b>  | Elemento ghisa sinistro            |
| 55 | <b>B1846025</b>  | Scatola fumo completa              |
| 56 | <b>B1846035</b>  | Coperchio cappa fumo               |
|    | <b>8.51235.0</b> | G/cruscotto (tav.1205A)            |
|    | <b>B1845791</b>  | Staffa fissaggio fianchi           |
|    | <b>1.58004.0</b> | Frontale mantello L=600 ERA        |
|    | <b>B1845890</b>  | Mantello completo                  |
|    | <b>B1845032</b>  | Schienale superiore                |
|    | <b>B1845030</b>  | Schienale inferiore                |



| Pos. | Cod.      | Denominazione                 |
|------|-----------|-------------------------------|
| 1    | 1.56866.0 | Scatola cruscotto Xilo        |
| 2    | 1.57697.0 | Coperchio scatola cruscotto   |
| 3    | 1.57745.0 | Coperchio ispezione cruscotto |
| 4    | 1.57461.0 | Frontale cruscotto            |
| 5    | 4.55900.0 | Scheda display lcd            |
| 6    | 4.56007.0 | Scheda contr. potenza         |
| 7    | 4.55873.0 | Termostato lmit 543707        |
| 8    | 4.55851.0 | Idrometro lmit 47216          |
| 9    | 1.57653.0 | Pomello                       |
| 10   | 1.57768.0 | Piastrina bloccaggio cavi     |
| 11   | 4.55771.0 | Lente trasparente             |
| 12   | 1.57729.0 | Piastrina bloccaggio cavi     |
| 13   | 1.57929.0 | Cavo flat                     |
| 14   | 4.55974.0 | Apparecchiatura RV0525.3112   |
| 15   | 1.57680.0 | Vetrino pvc trasparente       |
| 16   | 1.57519.0 | Adesivo pulsanti display      |
| 17   | 4.55536.0 | Pulsante unipolare rosso      |
| 18   | 1.58678.0 | Sonda risc./san.              |
| 19   | 1.57933.0 | Elettrodo di accensione       |
| 20   | 1.57934.0 | Elettrodo di controllo        |

| Pos. | Cod. | Denominazione |
|------|------|---------------|
|------|------|---------------|